


Let op!

Het is van vitaal belang dat de plastic adapters **NOOIT** in **DIRECT CONTACT** staan met de metalen onderdelen van geisers of boilers.
Voor deze verbinding gebruikt men een verloopstuk (BBA nr. 30203) zoals wordt afgebeeld in de illustratie.



BBAtechniek

specialist in camper- en caravanaccessoires

Postbus 197, 6920 AD Duiven

www.bbatechniek.nl

Technische data

Materiaal

Whale Quick Connect fitting Glasgevuld Polypropyleen
Whale Quick Connect leiding Polyethyleen

Maximum condities


	Maximum druk	Maximum temp.
Heet water	6 bar (90 psi)	65°C
Koud water	12 bar (180 psi)	20°C

Minimale hoek radius

Quick Connect 15mm leiding 75mm

Whale Quick Connect Waterleiding systeem

Standaard installatie



Bespaar tijd en geld met Whale Quick Connect

- ✓ ✓ Snel en eenvoudig te monteren
- ✓ ✓ Kostenbesparend
- ✓ ✓ Veilig
- ✓ ✓ Speciaal ontwikkeld voor mobiele ruimtes
- ✓ ✓ Geen extra gereedschap nodig

BBAtechniek

specialist in camper- en caravanaccessoires


Whale
WATER SYSTEMS SPECIALIST

Whale Quick Connect met Whalex waterleiding


Whale Quick Connect is leverbaar in de kleuren: rood, blauw en wit en is gemaakt van 15mm hoge kwaliteit Polyethyleen (PE). Door de hoge mate van flexibiliteit kunne scherpe bochten gemaakt worden, die het gebruik van verschillende adapters en tijd besparen. Het Whale Quick Connect systeem biedt in combinatie met Whalex waterleidingen de flexibiliteit van plastic maar de kwaliteit van koper!

Kenmerken en voordelen


1. De innovatieve afsluithuls zorgt ervoor dat lekken voorkomen wordt zodra er scherpe hoeken in de leiding zitten. De afsluithuls houdt de leiding op de juiste plaats. Door dit ontwerp is het mogelijk scherpere hoeken dan gebruikelijk te maken en spaart het kniestukken uit.





2. Het unieke 'Double Gripper' design zorgt voor het vasthouden van de leiding in de adapter en garandeert een dubbele bescherming tegen het losraken van de leiding uit de adapter.



3. De buitenkant van de adapter is voorzien van twee beschermende verhogingen die voorkomen dat de leiding ongewild los kan raken.



4. Whalex waterleiding is voorzien van merkstrepen. Deze merkstrepen dienen als aanwijzing voor het knippen van de leiding zodat een perfecte pasvorm altijd gegarandeerd is.



Kunststof adapters

T-stuk WX1502 BBA nr. 30200	Verloopknie WX1522 BBA nr. 30206	Adapter 3/8 inch binnendraad WX1583 BBA nr. 30220
Knie WX1503 BBA nr. 30201	Verloop T-stuk WX1521 BBA nr. 30205	Adapter 1/2 inch buitendraad WX1514 BBA nr. 30203
Verbindingstuk WX1504 BBA nr. 30202	Eindstop WX1546 BBA nr. 30210	Adapter 1/2 inch buitendraad WX1515 BBA nr. 30204
Adapter 3/4 inch binnendraad WX1542 BBA nr. 30209	Adapter 1/2 inch binnendraad WX1532 BBA nr. 30207	

Messing adapters

Terugslagventiel WX1582 BBA nr. 30236	Terugslag adapter 1/2 inch binnendraad WX1533 BBA nr. 30208

Kunststof/messing adapters

Tussenkraan (kunststof) WX1574 BBA nr. 30214	Kniptang t.b.v. leiding WX7950 BBA nr. 30218	Tussenkraan (metaal) WX1573 BBA nr. 30213

Diversen


Flexibele slang 10-15 BBA nr. 38100	Bevestigingsbeugel wit WX1569 BBA nr. 30212	Bevestigingsbeugel zwart WX1565 BBA nr. 30211

Whalex leiding

Waterleiding rood Whalex 15mm BBA nr. 30215	Waterleiding blauw Whalex 15mm BBA nr. 30216	Waterleiding wit Whalex 15mm BBA nr. 30217

Maximale hoek


Whalex is een semi-flexibel waterleiding systeem dat zich goed in een scherpe hoek laat buigen. Hierdoor kan de gebruiker het aantal adapters beperken waardoor de kosten van het leidingsysteem laag kunnen blijven.



Installatie procedure


Stap 1

Knip de Whalex leiding op de gewenste lengte met de Whale kniptang (BBA nr. 30218). Knip netjes recht en altijd door een marking.



Stap 2

Plaats de adapter over de leiding en duw deze door tot u de tweede interne weerstand voelt en de buis niet verder gaat. **Stop 1:** Gripper (de haakjes die de buis in de adapter houden) en **Stop 2:** binnenwand van de adapter. Controleer de correcte bevestiging door kort aan de buis te trekken. Als de adapter niet correct is bevestigd, bijvoorbeeld slechts tot stop 1, zal deze losschieten.



Stap 3

Het loskoppelen van de waterleiding: Houdt met de duim de grijze houder (afsluithuls) ingedrukt, de Whalex waterleiding zal nu gemakkelijk uit de adapter te halen zijn.

